

依照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制
编制日期: 2020 年 7 月 15 日

第 1 部分 --- 化学品及企业标识

- 产品名称: KS-64
- 化学品中文名: 硅油
- 化学品英文名: Silicone Fluid
- 生产商/供应商:
生产商名称: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
生产商地址: 6-1, 2-Chome, Ohtemachi, Chiyodaku, Tokyo, JAPAN
电话: +81-3-3246-5121
- 化学事故应急咨询电话: 021-63917080
- 推荐和限制用途: 电气绝缘, 密封

第 2 部分 --- 危险性概述

- 紧急情况概述:
白色半透明膏状, 无味。无明显危害特性。
- GHS 危害性类别:
不适用、不分类或不能分类。
- GHS 标签要素:
象形图: 无
警示词: 无
危险性说明: 无
防范说明: 无
- 物理和化学危险: 本品有燃烧性。
- 健康危害: 可能对皮肤、眼睛有轻微刺激性。
- 环境危害: 对水生生物可能有不利影响。

第 3 部分 --- 成分/组成信息

物质 混合物

危害组分名称	浓度范围(w/w)	CAS 号
无	-	-

稳定添加剂: 无

有助于 GHS 分类的杂质或添加剂: 无

第 4 部分 --- 急救措施

- 吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 就医。
- 皮肤接触: 用肥皂和水冲洗。脱掉所有沾染的衣服, 洗净后方可再次使用。如发生皮肤刺激, 请向医生咨询。
- 眼睛接触: 用水冲洗眼睛几分钟。如戴隐形眼镜且容易取下, 取下继续冲洗。如眼睛刺激持续, 就医。
- 食入: 漱口。如感觉不适, 呼叫中毒控制中心或就医。

第 5 部分 --- 消防措施

- **适用灭火剂:** 水喷雾、泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。
- **不合适的灭火剂:** 避免使用直流水灭火。
- **特别危险性:**
化学品燃烧可能产生有毒有害燃烧产物。
- **特殊灭火方法和灭火注意事项:**
如无危险, 将火灾区域的容器转移至安全场所。
如不能移动, 向容器及周围喷水以冷却。
消防人员应在上风向灭火。
泄漏物和消防水对水源和土壤有害, 需收集进行无害化处置。
- **保护消防人员特殊的防护装备:** 戴适当的个人防护装备(如手套、眼镜、口罩)。

第 6 部分 --- 泄漏应急处理

- **作业人员防护措施、防护装备和应急处理程序:**
如无危险, 阻止泄漏。
- **环境保护措施:**
防止泄漏入下水道、地表水和地下水。
- **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:**
将泄漏物扫起或铲起, 或用抹布擦拭, 回收至可密闭的空容器中以待废弃处置。
- **防止发生次生灾害的预防措施:** 防止泄漏物进入下水道和地下室。

第 7 部分 --- 操作处置与储存

- **操作处置:**
技术措施:
每次使用后, 将容器密闭。
避免接触眼睛和皮肤。个体防护措施参见第8部分。
安全操作注意事项:
搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。
避免摔落、坠落、碰撞或拖拽容器。
- **储存:**
安全储存的条件:
储存在阴凉处。
远离火种、热源。
存放在儿童接触不到的地方。

第 8 部分 --- 接触控制和个体防护

- **职业接触限值:**
GBZ 2.1-2019: 未设置
- **生物限值:** 未设置
- **工程控制:**
一般不需要。
- **个体防护设备:**
呼吸系统防护: 一般不需要。

手防护: 塑料或橡胶防护手套。
眼睛防护: 安全眼镜。
皮肤和身体防护: 一般工作服和安全鞋。
卫生措施: 作业后洗手、洗脸。

第 9 部分 --- 理化特性

外观与性状:	白色半透明膏状
气味:	无味
气味阈值:	未建立
pH:	无资料
熔点:	无资料
沸点或初沸点:	无资料
闪点:	>94°C(闭杯), >150°C(开杯)
易燃性(固体、气体):	不适用
爆炸极限:	
上限:	无资料
下限:	无资料
蒸气压:	无资料
蒸气密度(空气=1):	无资料
蒸发速率:	无资料
相对密度:	1.01(水=1)(25°C)
溶解性:	无资料
水中溶解度:	无资料
正辛醇/水分配系数:	无资料
自燃温度:	无资料
分解温度:	无资料
运动粘度(mm ² /s):	无资料

第 10 部分 --- 稳定性和反应性

- 稳定性: 在正常环境温度下储存和使用, 本品稳定。
- 危险反应: 未知有危险反应。
- 应避免的条件: 无资料
- 不相容的物质: 无资料
- 危险的分解产物: 碳氧化物、硅氧化物、甲醛。

第 11 部分 --- 毒理学信息

- 急性毒性: LD₅₀>5000 mg/kg(大鼠经口)
- 皮肤腐蚀/刺激: 对皮肤可能有轻微刺激性。
- 眼睛刺激或腐蚀: 对眼睛可能有轻微刺激性。
- 呼吸/皮肤致敏: 无资料
- 生殖细胞突变性: 无资料
- 致癌性: 未列入 IARC、OSHA 致癌物清单。

- 生殖毒性: 无资料
 - STOT-一次接触: 无资料
 - STOT-反复接触: 无资料
 - 吸入危害: 无资料
- 注: STOT-特异性靶器官毒性

第 12 部分 --- 生态学信息

- 生态毒性: 无资料
- 持久性和降解性: 无资料
- 生物累积性: 无资料
- 土壤中的迁移性: 无资料
- 破坏臭氧层: 无资料

第 13 部分 --- 废弃处置

- 废弃处置方法:
废弃化学品: 尽可能回收利用。如果不能回收利用, 建议采用焚烧方法进行处置/遵照国家和地方法规处置。尽可能维持高温焚烧; 产生的尾气应该进行中和处理。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
受污染的包装: 不得重复利用未经处置或随意废弃盛装过本品的空容器。如果要重复利用和废弃污染的空容器, 应该彻底清洗, 直到不存在本品为止; 清洗液应该进行无害化处理。
- 废弃注意事项: 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第 14 部分 --- 运输信息

- 联合国运输分类:
联合国危险货物编号(UN 号): 无
联合国危险性分类: 不适用
联合国运输名称: 不适用
包装类别: 不适用
海洋污染物(是/否): 否
- 运输注意事项:
运输前检查容器无泄漏。
小心装置、堆码, 防止损坏包装、容器跌落。
运输作业必须符合所在国家和地区的法律法规。

第 15 部分 --- 法规信息

- 适用法规:
下列法律法规和标准, 对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、进出口、分类和标志等方面作了相应的规定:
中国《危险化学品安全管理条例》(国务院令 第 591 号);
中国《职业病防治法》(2017 年修订);
化学品分类和标签规范系列标准(GB30000.x-2013);
《危险货物品名表》(GB 12268-2012): 未列入;

《危险化学品目录》(2015 版):	未列入;
《中国严格限制的有毒化学品名录》(2020 版):	未列入;
《中国受控消耗臭氧层物质清单》(环保部公告 2010 年第 72 号):	未列入;
《重点监管的危险化学品名录》(2013 版):	未列入;
《易制毒化学品的分类和品种目录》(2017 年):	未列入;
《易制爆危险化学品名录》(2017 年版):	未列入;
《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令[2020]第 52 号):	未列入。
- 标签信息: 见第 2 部分	
- 请注意当地废弃处置法规和其它适用法规。	

第 16 部分 -- 其他信息

- 参考文献:
 - 1) 日本 NITE 独立行政法人 制品评价技术基盘机构 www.safe.nite.go.jp
- 缩略语和首字母缩写:

GHS: 化学品分类及标记全球协调制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

OSHA: 美国职业安全与卫生管理局(Occupational Safety & Health Administration)。

IARC: 国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer)。

LD₅₀: 半数致死剂量(Lethal Dose 50%)。
- 本 SDS 的信息是基于现有的信息并仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者, 在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本 SDS 所导致的伤害, 本 SDS 的编写者将不负任何责任。
本 SDS 由‘上海兰迪商务咨询有限公司’依据英文 200208000854 版 SDS 编写。网址:
www.randis.cn